

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/brzeszczot-okragly-do-narzedzia-wielofunkcyjnego-hm-yt-34682-yato-p-50.html>

Brzeszczot okrągły do narzędzia wielofunkcyjnego hm YT-34682 YATO

Cena brutto	12,58 zł
Cena netto	10,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-34682
Kod producenta	YT-34682
Kod EAN	5906083346828
Producent	YATO
Materiał	HM
Jednostka	SZT
Średnica [mm]	70

Opis produktu

Brzeszczot okrągły do narzędzia wielofunkcyjnego HM YT-34682 YATO

Brzeszczot okrągły z węglnikami spiekanymi przeznaczony do cięcia fug ceramicznych oraz precyzyjnych cięć w płytkach. Wyposażony w system szybkiej wymiany kompatybilny ze standardem Bosch OIS.

Typ ostrza	Okrągłe HM
Materiał roboczy	Ceramika, fugi
System mocowania	Quick Release
Kompatybilność	Bosch OIS

Charakterystyka brzeszczotu okrągłego YATO YT-34682

Ostrze z węglików spiekanych HM

Oznaczenie HM (Hartmetall) wskazuje na ostrze z węglików spiekanych, które zachowuje ostrość znacznie dłużej niż stal

narzędziowa. Materiał ten zapewnia efektywne cięcie twardych materiałów ceramicznych bez szybkiego tępienia się krawędzi tnących.

System YATO Quick Release

Beznarzędziowy system mocowania umożliwia wymianę brzeszczotu w kilka sekund bez użycia kluczy. Wystarczy odblokować zacisk, wymienić ostrze i ponownie zablokować – proces zajmuje mniej niż 10 sekund, co przyspiesza pracę przy częstej zmianie akcesoriów.

Kompatybilność z systemem Bosch OIS

Standard Bosch OIS (Open Interface System) to uniwersalny system mocowania stosowany przez większość producentów narzędzi wielofunkcyjnych. Brzeszczot współpracuje z urządzeniami marek takich jak Bosch, Makita, Fein, DeWalt, Milwaukee i innymi stosującymi ten standard.

Konstrukcja okrągła do cięć precyzyjnych

Okrągły kształt ostrza umożliwia precyzyjne prowadzenie narzędzia wzdłuż linii cięcia, szczególnie przy usuwaniu fug między płytkami. Geometria ostrza zapewnia stabilność cięcia i minimalizuje ryzyko uszkodzenia przyległych powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-34682
Producent	YATO
Typ brzeszczotu	Okrągły
Materiał ostrza	Węglik spiekany (HM)
Przeznaczenie	Cięcie fug ceramicznych, płytki ceramiczne
System mocowania	YATO Quick Release System
Kompatybilność	Bosch OIS i inne narzędzia wielofunkcyjne
Typ wymiany	Beznarzędziowy

Zastosowanie brzeszczotu okrągłego HM

- Usuwanie starej fugi między płytkami ceramicznymi podczas remontów łazienek i kuchni
- Precyzyjne cięcia wzdłużne w płytkach ceramicznych i gresu
- Wykonywanie nacięć w glazurze pod montaż instalacji elektrycznych
- Podcinanie płytek przy krawędziach ścian i narożnikach

-
- Prace wykończeniowe przy układaniu płytek na ścianach i podłogach
 - Naprawa uszkodzonych spoin ceramicznych bez demontażu całych płytek
 - Cięcie materiałów kompozytowych o zbliżonej twardości do ceramiki
 - Przygotowanie powierzchni ceramicznych do ponownej fugowania

Sprawdzanie kompatybilności z narzędziem

Przed zakupem należy upewnić się, że narzędzie wielofunkcyjne posiada system mocowania typu OIS (gwiazdka z 12 wypustkami) lub dedykowany system YATO Quick Release. Większość narzędzi wyprodukowanych po 2010 roku wykorzystuje ten standard. W przypadku starszych modeli może być wymagany adapter montażowy.

Użytkowanie i konserwacja brzeszczotu

Podczas pracy z brzeszczotem okrągłym do cięcia fug należy stosować umiarkowaną prędkość oscylacji – zbyt wysoka prędkość może prowadzić do przegrzania ostrza i uszkodzenia materiału. Zaleca się prowadzenie narzędzia równomiernym ruchem bez nadmiernego docisku, pozwalając ostrzu samodzielnie wnikać w materiał.

Po zakończeniu pracy brzeszczot powinien zostać oczyszczony z pyłu ceramicznego za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza. Osadzony pył może wpływać na dokładność cięcia przy kolejnym użyciu. Przechowywanie brzeszczotu w suchym miejscu zapobiega korozji elementów stalowych mocowania.

Węglik spiekany charakteryzuje się wysoką twardością, ale są wrażliwe na uderzenia i wibracje. Unikanie upuszczania brzeszczotu oraz kontaktu z twardymi powierzchniami metalowymi wydłuża jego żywotność. Wymiana brzeszczotu powinna nastąpić, gdy zauważalne jest wydłużenie czasu cięcia lub powstawanie nierównych krawędzi.

Produkty uzupełniające do pracy z narzędziami wielofunkcyjnymi

Do kompleksowej pracy z narzędziem wielofunkcyjnym warto rozważyć zestaw brzeszczotów różnego typu: segmentowe do cięcia drewna i tworzyw, bimetalowe do metalu oraz szlifierki do wykańczania powierzchni. Dodatkowe akcesoria takie jak adaptery podłączenia odkurzacza znacząco redukują zapylenie podczas cięcia ceramiki.