

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gabka-polerska-150mm-fioletowa-kd3061-p-61612.html>



GĄBKA POLERSKA 150mm FIOLETOWA KD3061

Cena brutto	3,90 zł
Cena netto	3,17 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3061
Kod producenta	KD3061
Kod EAN	5903175336699
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Gąbka polerska 150 mm fioletowa KRAFT&DELE KD3061

Gąbka polerska o średnicy 150 mm przeznaczona do pracy z polerkami rotacyjnymi i oscylacyjno-rotacyjnymi wyposażonymi w talerz 150 mm. Gęstość pianki na poziomie 26 kg/m³ określa jej twardość i sposób przenoszenia nacisku na polerowaną powierzchnię.

Marka / Model	KRAFT&DELE KD3061
Średnica	150 mm
Gęstość pianki	26 kg/m ³
Kolor	Fioletowy

Charakterystyka produktu

Gęstość 26 kg/m³

Gęstość pianki poliuretanowej decyduje o twardości gąbki i sile nacisku przenoszanej na lakier. Wartość 26 kg/m³ plasuje ten pad w segmencie średnio-twardym — odpowiednim do aplikacji past polerskich oraz usuwania lekkich rys i matowości lakieru.

Średnica 150 mm

Rozmiar 150 mm jest standardem w przypadku polerek oscylacyjno-rotacyjnych klasy warsztatowej i prosumenckiej. Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar talerza mocującego w posiadanej polerce — najczęściej oznaczony jest jako DA150 lub podobnie.

Kolor fioletowy

W systemach kodowania kolorami padów polerskich kolor fioletowy jest zazwyczaj przypisany do gąbek o średniej twardości, stosowanych do polerowania wykończeniowego lub aplikacji past one-step. Zawsze należy weryfikować przeznaczenie z dokumentacją producenta.

Kompatybilność z polerkami

Gąbka pasuje do polerek z talerzem mocującym na rzep (velcro) o średnicy 150 mm. Tego typu talerze są montowane w większości polerek oscylacyjno-rotacyjnych dostępnych na rynku — zarówno elektrycznych, jak i pneumatycznych.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD3061
Średnica	150 mm
Gęstość pianki	26 kg/m³
Kolor	Fioletowy
Mocowanie	Rzep (velcro), talerz 150 mm

Zastosowanie

- Polerowanie lakieru samochodowego pastami polerskimi
- Usuwanie lekkich rys, pajęczyn i matowości lakieru
- Aplikacja past typu one-step (polerowanie i ochrona w jednym kroku)
- Polerowanie elementów lakierowanych — zderzaki, progi, maski
- Prace detailingowe na powierzchniach lakierowanych pojazdów
- Polerowanie powierzchni metalowych i z tworzyw sztucznych

Jak sprawdzić kompatybilność z polerką

Należy sprawdzić oznaczenie talerza mocującego posiadanej polerki — najczęściej podane jest w instrukcji obsługi lub na obudowie urządzenia. Gąbka 150 mm współpracuje z talerzykami o średnicy 125–150 mm wyposażonymi w mocowanie na rzep. W przypadku polerek rotacyjnych wymagany jest dodatkowy adapter.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu gąbkę należy oczyścić z resztek pasty polerskiej — najlepiej przy użyciu szczotki do padów lub sprężonego powietrza. Mycie w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu przedłuża żywotność padu. Gąbkę należy suszyć w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła. Odształcona lub mocno zanieczyszczona gąbka powinna zostać wymieniona, ponieważ nierówna powierzchnia robocza może powodować niejednorodne polerowanie.