

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lezak-warsztatowy-lezanka-z-regulacja-kd377-kraftdele-p-60801.html>

Leżak warsztatowy, leżanka z regulacją KD377 KRAFT&DELE

Cena brutto	108,00 zł
Cena netto	87,80 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD377
Kod producenta	KD377
Kod EAN	5901638113771
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Leżak warsztatowy Kraft&Dele KD377 z regulacją kąta pochylenia

Leżanka warsztatowa KD377 to mobilne stanowisko pracy w pozycji leżącej, przeznaczone do obsługi pojazdów od spodu — podczas napraw podwozia, układu wydechowego czy zawieszenia. Stalowa konstrukcja z miękkim podglówkiem i systemem regulacji kąta pochylenia pozwala dostosować pozycję ciała do rodzaju wykonywanej czynności.

Model KD377

Producent Kraft&Dele

Liczba kółek 6 skrętnych

Gwarancja 12 miesięcy

Charakterystyka produktu

Regulacja kąta pochylenia

Możliwość zmiany kąta oparcia górnej części leżanki pozwala przyjąć pozycję płaską lub półsiedzącą — w zależności od rodzaju pracy i dostępnej przestrzeni pod pojazdem.

6 skrętnych kótek

Sześć kótek obrotowych rozmieszczonych równomiernie pod platformą zapewnia stabilność oraz swobodę manewrowania w każdym kierunku bez konieczności wstawiania.

Miękki podglówek

Wbudowany, tapicerowany podglówek odciąża szyję i głowę podczas długotrwałej pracy w pozycji leżącej, zmniejszając zmęczenie mięśni.

Trwała konstrukcja

Rama leżanki wykonana jest z materiałów odpornych na obciążenia mechaniczne i zanieczyszczenia warsztatowe, takie jak oleje, smary i pył metaliczny.

Specyfikacja techniczna

Model	KD377
Marka	Kraft&Dele
Regulacja kąta pochylenia	Tak
Liczba kótek	6
Typ kótek	Skrętne (obrotowe 360°)
Podglówek	Miękki, tapicerowany
Gwarancja	12 miesięcy
Serwis	Gwarancyjny i pogwarancyjny

Zastosowanie

- Inspekcja i naprawa podwozia pojazdów osobowych i dostawczych
- Serwis układu wydechowego i katalizatorów
- Obsługa układu hamulcowego i zawieszenia
- Wymiana filtrów oleju i miski olejowej
- Przeglądy techniczne w warsztacie samochodowym
- Prace konserwacyjne w przydomowym garażu
- Inspekcja podwozia motocykli i quadów

Zawartość zestawu

Leżanka warsztatowa KD377, 6 skrętnych kółek, miękki podglówek, oryginalne opakowanie Kraft&Dele.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie kółka są prawidłowo zamontowane i swobodnie się obracają. Leżankę należy eksploatować wyłącznie na twardych, równych nawierzchniach — betonie lub posadzce przemysłowej. Po zakończeniu pracy warto przetrzeć powierzchnię platformy i kółka z zanieczyszczeń olejowych, które mogą powodować poślizg lub przyspieszone zużycie elementów tocznych. Regulacji kąta pochylenia należy dokonywać bez obciążenia leżanki.