

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/maska-ochronna-ffp1v-z-zaworkiem-schmith-ffp1v-p-58999.html>



Maska ochronna FFP1V z zaworkiem Schmith FFP1V

Cena brutto	3,36 zł
Cena netto	2,73 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	FFP1V
Kod producenta	FFP1V
Kod EAN	5902004715940
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Maska ochronna FFP1V z zaworkiem Schmith FFP1V

Półmaska filtrująca klasy FFP1 z zaworkiem wydechowym, przeznaczona do ochrony dróg oddechowych przed pyłami nietoksycznymi i aerozolami w stanie stałym lub płynnym. Konstrukcja z metalową klamrą nosową i piankową poduszką zapewnia szczelność i komfort podczas wielogodzinnej pracy.

Klasa ochrony FFP1
Skuteczność filtracji 80%
Zaworek wydechowy Tak
Norma EN 149

Charakterystyka techniczna

Klasa FFP1 - zakres ochrony

Oznaczenie FFP1 (Filtering Face Piece) wskazuje na skuteczność filtracji na poziomie minimum 80% cząstek o średnicy do 0,6 µm. Maski chroni przed pyłami o stężeniu do 4x wartości NDS (Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia). Nie zapewnia ochrony przed substancjami toksycznymi, gazami ani parami.

Zaworek wydechowy

Zaworek jednokierunkowy ułatwia wydychanie wilgotnego powietrza na zewnątrz maski, redukując opór oddechowy o około 30-40% w porównaniu do modeli bez zaworka. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy pracy wymagającej wysiłku fizycznego lub w podwyższonej temperaturze, gdzie minimalizuje uczucie duszności.

System dopasowania do twarzy

Metalowa klamra umieszczona na wysokości nosa pozwala na precyzyjne ukształtowanie maski zgodnie z konturem twarzy. Piankowa poduszka eliminuje punkty ucisku i zapobiega powstawaniu odgnieceń na skórze. Okrągły kształt korpusu zwiększa powierzchnię przylegania, co poprawia szczelność.

Elastyczny system mocowania

Gumki mocujące zapewniają stabilne utrzymanie maski bez nadmiernego nacisku. Elastyczność materiału ułatwia zakładanie i zdejmowanie bez konieczności regulacji przy każdym użyciu. Konstrukcja zapobiega zsuwaniu się maski podczas ruchów głową.

Specyfikacja techniczna

Model	FFP1V
Klasa ochrony	FFP1 zgodnie z EN 149
Skuteczność filtracji	Minimum 80% cząstek $\leq 0,6 \mu\text{m}$
Zaworek wydechowy	Tak
Typ aerozoli	Nietoksyczne w stanie stałym i płynnym
Klamra nosowa	Metalowa, regulowana
Uszczelka nosa	Piankowa poduszka
System mocowania	Elastyczne gumki
Kształt	Okrągły (kubkowy)
Norma	EN 149:2001+A1:2009

Zastosowanie

- Przemysł rolniczy – praca z paszami, zbożem, nawozami mineralnymi
- Przemysł spożywczy – przetwórstwo zbóż, mąki, cukru
- Kamieniołomy – wydobywanie i obróbka kamienia wapiennego
- Cementownie – produkcja i pakowanie cementu, tynków budowlanych
- Obróbka drewna iglastego – cięcie, szlifowanie sosny, świerka

-
- Prace budowlane – mieszanie zapraw, tynkowanie, szpachlowanie
 - Prace porządkowe – zmiatanie, odkurzanie w środowiskach zapyłonych
 - Magazyny – przemieszczanie materiałów sypkich (węglan wapnia, grafit, siarka)

Ograniczenia stosowania

Maska FFP1V nie chroni przed gazami, parami substancji chemicznych, aerozolami toksycznymi ani środowiskami o niedoborze tlenu (poniżej 17% obj.). Nie stosować w atmosferach wybuchowych ani przy pracy z azbestem, krzemionką krystaliczną, substancjami rakotwórczymi lub radioaktywnymi. Maksymalne stężenie zanieczyszczeń: 4x NDS.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan maski – materiał filtrujący nie może być uszkodzony, wilgotny ani zanieczyszczony. Metalowa klamra powinna być sprawna, a gumki elastyczne bez śladów rozciągnięcia.

Zakładanie: umieścić maskę na twarzy, nałożyć gumki na głowę, docisnąć metalową klamrę do kształtu nosa. Sprawdzić szczelność wykonując gwałtowny wydech – powietrze powinno wydostać się tylko przez zaworek.

Maska jest produktem jednorazowego użytku. Wymienić po zakończeniu zmiany roboczej lub wcześniej, jeśli odczuwalny jest zwiększony opór oddechowy, wilgoć wewnątrz maski lub uszkodzenie mechaniczne. Nie prać, nie dezynfekować, nie suszyć.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 5-25°C, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Termin przydatności do użycia: zgodnie z oznaczeniem producenta na opakowaniu.