

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-szyby-do-piaskarki-kabinowej-g02022-cg02022-3-geko-p-17166.html>BRAK
ZDJĘCIA

Osłona szyby do piaskarki kabinowej (G02022) CG02022-3 GEKO

Cena brutto	37,62 zł
Cena netto	30,59 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG02022-3
Kod producenta	CG02022-3
Kod EAN	5901477134883
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Osłona szyby do piaskarki kabinowej GEKO CG02022-3

Wymienna osłona ochronna dedykowana do piaskarki kabinowej GEKO model G02022. Element zapewniający ochronę szyby roboczej przed ścieraniem i utratą przejrzystości podczas prac piaskowania.

Model CG02022-3

Kompatybilność GEKO G02022

Typ Osłona wymienna

Producent GEKO

Charakterystyka

Funkcja ochronna

Osłona montowana przed szkłem roboczym przyjmuje na siebie uderzenia cząstek ścierniwa i materiału obrabianego. Dzięki temu szybę główną wymienia się znacznie rzadziej, co obniża koszty eksploatacji piaskarki.

Dedykowane dopasowanie

Produkt zaprojektowany specjalnie do modelu G02022 zapewnia precyzyjne dopasowanie wymiarów i otworów montażowych. Eliminuje to problemy z instalacją i gwarantuje szczelność kabiny podczas pracy.

Łatwość wymiany

Konstrukcja osłony umożliwia szybką wymianę bez konieczności demontażu całej szyby. Pozwala to na bieżące utrzymanie dobrej widoczności w kabinie bez przerywania pracy na dłużej niż kilka minut.

Materiał odporny na ścieranie

Zastosowany materiał charakteryzuje się odpornością na działanie cząstek ściernych, co wydłuża czas użytkowania pojedynczej osłony. Grubość i struktura materiału dobrane są pod kątem typowych zastosowań piaskarek kabinowych.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG02022-3
Przeznaczenie	Piaskarka kabinowa GEKO G02022
Typ produktu	Osłona wymienna szyby roboczej
Producent	GEKO
Montaż	Bezpośrednio na ramie szyby

Zastosowanie

- Ochrona szyby podczas piaskowania elementów metalowych
- Prace renowacyjne i usuwanie rdzy z detali
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie proszkowe
- Czyszczenie odlewów i elementów kutych
- Matowanie i teksturowanie powierzchni metali
- Usuwanie powłok lakierniczych i galwanicznych
- Prace modelarskie i precyzyjne obróbki

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej piaskarki kabinowej. Osłona CG02022-3 pasuje wyłącznie do piaskarki GEKO G02022. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej.

Użytkowanie i konserwacja

Ostonę należy wymieniać, gdy widoczność przez materiał znacząco się pogarsza. Częstotliwość wymiany zależy od intensywności użytkowania i rodzaju stosowanego ścierniwa – przy codziennym użytkowaniu z korundowym ścierniwem wymiana może być konieczna co 20-40 godzin pracy.

Przed montażem nowej osłony warto oczyścić ramę montażową z resztek starego materiału i pyłu. Zapewnia to lepsze przyleganie i szczelność. Ostonę montuje się zgodnie z instrukcją piaskarki, zazwyczaj za pomocą zacisków lub elementów mocujących wchodzących w skład konstrukcji urządzenia.

Nie zaleca się próby czyszczenia zużytej osłony – materiał po intensywnym ścieraniu traci przejrzystość na stałe. Utrzymywanie w kabinie odpowiedniego ciśnienia roboczego i regularne opróżnianie zbiornika na zużyte ścierniwo pomaga wydłużyć żywotność osłony.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi piaskarki kabinowej GEKO G02022 warto rozważyć zakup ścierniwa do piaskowania, rękawic roboczych do piaskarek kabinowych oraz filtrów powietrza. Regularna wymiana wszystkich elementów eksploatacyjnych zapewnia efektywną i bezpieczną pracę urządzenia.