

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/otwornica-diamentowa-do-gresu-6mm-kd11220-p-62102.html>



# Otwornica diamentowa do gresu 6mm KD11220

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 2,60 zł          |
| Cena netto       | 2,11 zł          |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD11220          |
| Kod producenta   | KD11220          |
| Kod EAN          | 5903957002293    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

## Opis produktu

### Otwornica diamentowa do gresu 6mm Kraft&Dele KD11220

Koronowa otwornica diamentowa przeznaczona do wiercenia bez udaru metodą moką w materiałach twardych i trudnoobrabialnych — gresu, ceramiki, marmuru oraz porcelany. Korpus ze stali węglowej z próżniowo lutowanym nasypem diamentowym zapewnia stabilną pracę i trwałość krawędzi tnącej.

|                                      |
|--------------------------------------|
| Średnica 6 mm                        |
| Materiał korpusu Stal węglowa        |
| Metoda wiercenia Na mokro, bez udaru |
| Model KD11220                        |

## Charakterystyka narzędzia

### Próżniowe lutowanie nasypy diamentowego

Nasyp diamentowy jest łączony z korpusem metodą lutowania próżniowego, co eliminuje ryzyko oderwania się segmentu podczas pracy. Połączenie jest jednorodne i odporne na naprężenia termiczne powstające w trakcie wiercenia.

### Drobny i gęsty nasyp diamentowy

Gęste rozmieszczenie drobnych ziaren diamentowych przekłada się na równomierne cięcie materiału i mniejsze ryzyko wykruszenia krawędzi otworu w kruchych materiałach, takich jak gres porcelanowy czy marmur.

### Walcowy stalowy korpus

Korpus w formie walca ze stali węglowej zapewnia sztywność narzędzia podczas wiercenia i ogranicza drgania boczne, co ma bezpośredni wpływ na precyzję i okrągłość wykonywanego otworu.

### Wiercenie na mokro bez udaru

Metoda mokra wymaga chłodzenia wodą, które odprowadza ciepło z krawędzi tnącej i wydłuża żywotność narzędzia. Wyłączenie trybu udarowego jest niezbędne — udar mechaniczny w twardych płytkach prowadzi do ich pękania.

## Specyfikacja techniczna

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Model                   | KD11220                                         |
| Producent               | Kraft&Dele                                      |
| Średnica robocza        | 6 mm                                            |
| Materiał korpusu        | Stal węglowa                                    |
| Rodzaj nasypy           | Diamentowy, drobny, gęsty                       |
| Metoda mocowania nasypy | Lutowanie próżniowe                             |
| Metoda wiercenia        | Na mokro, bez udaru                             |
| Przeznaczenie           | Gres, ceramika, marmur, porcelana, twarde kafle |

## Zastosowanie

- Wiercenie otworów pod punkty mocowania w płytkach gresowych
- Wykonywanie przepustów pod instalacje w okładzinach ceramicznych
- Wiercenie w płytkach marmurowych i kamiennych
- Otworki pod uchwyty i akcesoria łazienkowe w porcelanie
- Wiercenie w twardych kaflach podłogowych i ściennych
- Prace remontowe wymagające precyzyjnych małych otworów w okładzinach

---

## Warunki prawidłowego użytkowania

Przed wierceniem należy upewnić się, że wiertarka pracuje wyłącznie w trybie wiercenia — bez włączonego udaru. Narzędzie wymaga ciągłego chłodzenia wodą podczas pracy. Brak chłodzenia skraca żywotność nasypy diamentowego i zwiększa ryzyko przegrzania płytki. Zalecane obroty dobiera się w zależności od twardości materiału — twardszy materiał wymaga niższych obrotów i większego nacisku chłodziwa.