

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-pcv-1010-270mm-spk01-10-schmith-p-31569.html>

PACA PCV 10*10 270MM SPK01-10 SCHMITH

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 4,99 zł |
| Cena netto | 4,06 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | SPK01-10 |
| Kod producenta | SPK01-10 |
| Producent | Narzędzia SCHMITH |

Opis produktu

Paca zębata PCV 10×10 mm, 270 mm - Schmith SPK01-10

Paca zębata z tworzywa PCV do równomiernego rozprowadzania zapraw klejowych. Narzędzie przeznaczone do prac glazurniczych i aplikacji klejów w budownictwie.

Wymiar zęba 10 × 10 mm

Długość robocza 270 mm

Materiał PCV

Typ uchwytu Zamknięty

Charakterystyka techniczna

Uzębienie 10×10 mm

Wymiar zęba określa grubość warstwy kleju po przeczosaniu. Uzębienie 10×10 mm zapewnia warstwę około 5-6 mm po dociśnięciu płytki, co odpowiada standardowym wymaganiom dla płytek o formacie do 30×30 cm.

Konstrukcja z PCV

Tworzywo sztuczne charakteryzuje się odpornością na działanie wilgoci i substancji chemicznych zawartych w zaprawach. Materiał nie rdzewieje i nie wymaga specjalnej konserwacji po zakończeniu pracy.

Zamknięty uchwyt z tworzywa

Wyprofilowany uchwyt umożliwia stabilny chwyt i równomierne rozłożenie siły nacisku podczas rozprowadzania masy klejowej. Konstrukcja zamknięta zapobiega ześlizgiwaniu się dłoni podczas intensywnej pracy.

Część robocza 270 mm

Długość 270 mm stanowi kompromis między wydajnością pracy a kontrolą nad narzędziem. Wymiar ten sprawdza się zarówno przy aplikacji kleju na większych powierzchniach, jak i w miejscach wymagających precyzji.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Producent | Schmith |
| Model | SPK01-10 |
| Materiał wykonania | Tworzywo sztuczne (PCV) |
| Wymiar części roboczej | 270 mm |
| Wymiar zęba | 10 x 10 mm |
| Typ uchwytu | Zamknięty, z tworzywa sztucznego |
| Kod produktu (SKU) | SPK01-10 |
| Kod EAN | 5902004757476 |

Zastosowanie

- Aplikacja zapraw klejowych pod płytki ceramiczne ścienne
- Układanie płytek podłogowych o formacie do 30x30 cm
- Montaż gresu w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Aplikacja klejów w systemach dociepleń budynków (styropian, wełna mineralna)
- Prace wykończeniowe w łazienkach i kuchniach
- Montaż mozaiki ceramicznej i szklanej
- Układanie płytek na podłożach mineralnych i gipsowych

Dobór uzębienia do formatu płytek

Uzębienie 10x10 mm stosuje się dla płytek o wymiarach do 30x30 cm. Dla większych formatów (powyżej 40x40 cm) zaleca się użycie pacy z zębem 12x12 mm lub większym. Grubość warstwy kleju po przeczesaniu powinna wynosić minimum 3 mm dla zapewnienia odpowiedniej przyczepności.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan uzębienia pacy. Masę klejową nakłada się na podłoże za pomocą gładkiej strony pacy, następnie przeczosuje się narzędziem trzymanym pod kątem około 60° do powierzchni. Taki sposób użycia zapewnia równomierne bruzdy kleju.

Po zakończeniu pracy pacę należy oczyścić z resztek zaprawy. Zaschniętą masę można usunąć mechanicznie lub poprzez namoczenie w wodzie. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym uzębienia.

Kontrola zużycia

Regularne sprawdzanie stanu zębów pacy ma znaczenie dla jakości prac. Zużyte lub uszkodzone uzębienie powoduje nierównomierne rozprowadzenie kleju, co może prowadzić do osłabienia przyczepności płytek. Przy intensywnym użytkowaniu zaleca się wymianę narzędzia po zauważalnym zaokrągleniu krawędzi zębów.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac glazurniczych przydatne mogą być: paca gładka do wstępnego nakładania zaprawy, krzyżyki dystansowe do utrzymania równych spoin, gąbka do czyszczenia świeżo ułożonych płytek oraz pojemnik do mieszania zapraw.

...