

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-pcv-1010-270mmuchwyt-otwarty-spk02-10-schmith-p-31575.html>



PACA PCV 10*10 270MMUCHWYT OTWARTY SPK02-10 SCHMITH

Cena brutto	5,23 zł
Cena netto	4,25 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPK02-10
Kod producenta	SPK02-10
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Paca zębata PCV 10×10 mm Schmith SPK02-10

Narzędzie do równomiernego rozprowadzania zapraw klejowych i mas budowlanych. Konstrukcja z tworzywa PCV z otwartym uchwytem zapewnia trwałość i wygodę pracy przy aplikacji warstw o kontrolowanej grubości.

Wymiar zęba 10 × 10 mm
Długość robocza 270 mm
Materiał PCV
Typ uchwytu Otwarty

Charakterystyka techniczna

Ząb kwadratowy 10×10 mm

Wymiar zęba determinuje grubość nakładanej warstwy kleju. Ząb 10×10 mm pozostawia bruzdy o głębokości około 10 mm, co po dociśnięciu płytki daje warstwę kleju 5-6 mm. Stosowany przy płytkach ceramicznych średnich i dużych formatów oraz przy nierównościach podłoża do 3 mm.

Konstrukcja z PCV

Tworzywo sztuczne PCV charakteryzuje się odpornością na działanie wilgoci i substancji chemicznych zawartych w zaprawach. Nie

rdzewieje, łatwo się czyści. Materiał jest lżejszy od metalu, co zmniejsza zmęczenie podczas długotrwałej pracy.

Otwarty uchwyt profilowany

Konstrukcja uchwyty bez pełnego zamknięcia umożliwia elastyczne dostosowanie chwytu do indywidualnych preferencji. Profilowanie zapewnia pewne trzymanie narzędzia również w rękawicach roboczych. Ułatwia czyszczenie po zakończeniu pracy.

Część robocza 270 mm

Długość 270 mm stanowi kompromis między wydajnością a kontrolą. Pozwala na pokrycie większej powierzchni w jednym ruchu, zachowując jednocześnie precyzję prowadzenia narzędzia przy krawędziach i w narożnikach.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SPK02-10
Kod EAN	5902004757537
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne (PCV)
Długość części roboczej	270 mm
Wymiar zęba	10 × 10 mm (kwadratowy)
Typ uchwyty	Otwarty, profilowany

Zastosowanie

- Nakładanie zapraw klejowych pod płytki ceramiczne średnich i dużych formatów
- Aplikacja klejów do płytek gresowych i kamiennych
- Rozprowadzanie klejów do systemów ociepleń budynków (styropian, wełna mineralna)
- Montaż płyt izolacyjnych na ścianach i stropach
- Prace przy nierównościach podłoża do 3 mm
- Układanie płytek na ścianach w łazienkach i kuchniach
- Aplikacja mas wyrównujących o większej grubości warstwy
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym

Dobór rozmiaru zęba

Jak dobrać właściwy wymiar zęba?

Rozmiar zęba pacy należy dopasować do formatu płytek i stanu podłoża. Ząb 10×10 mm jest rozwiązaniem uniwersalnym dla płytek o powierzchni 25-60 cm na stronę. Przy mniejszych formatach (do 20 cm) stosuje się ząb 6×6 mm lub 8×8 mm. Dla

wielkoformatowych płytek powyżej 60 cm zaleca się ząb 12×12 mm lub większy. Nierówności podłoża powyżej 3 mm wymagają zwiększenia rozmiaru zęba o jeden stopień.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że zaprawa ma odpowiednią konsystencję – zbyt gęsta utrudnia rozprowadzanie, zbyt rzadka spływa z powierzchni. Pacę prowadzi się pod kątem około 45-60 stopni do powierzchni, równomiernie dociskając. Po każdym użyciu narzędzie wymaga oczyszczenia z resztek zaprawy – PCV czyści się łatwo wodą przed stwardnieniem kleju.

Podczas pracy warto okresowo sprawdzać stan zębów – mechaniczne uszkodzenia mogą prowadzić do nierównomiernego nakładania warstwy. Tworzywo PCV jest odporne na większość substancji chemicznych, ale należy unikać kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi, które mogą osłabić strukturę materiału.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac glazurniczych przydatne mogą być pacy z innymi wymiarami zębów (6×6 mm, 8×8 mm, 12×12 mm), pacy z zębem trapezowym do mas samopoziomujących oraz kielnie do wygładzania zaprawy przed jej stwardnieniem.

...