

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-pcv-44-270mm-spk01-04-schmith-p-31566.html>



PACA PCV 4*4 270MM SPK01-04 SCHMITH

Cena brutto	6,81 zł
Cena netto	5,54 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPK01-04
Kod producenta	SPK01-04
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Paca zębata PCV Schmith SPK01-04 270 mm

Paca zębata z tworzywa PCV przeznaczona do równomiernego rozprowadzania zapraw klejowych pod płytki ceramiczne i gresowe. Wyposażona w zamknięty uchwyt zapewniający stabilny chwyt podczas pracy.

Materiał PCV
Długość robocza 270 mm
Uzębienie 4×4 mm
Model SPK01-04

Charakterystyka techniczna

Uzębienie 4×4 mm

Ząb o wysokości i rozstawie 4 mm tworzy bruzdy zapewniające optymalną grubość warstwy kleju przy aplikacji cienkowarstwowej. Sprawdza się przy płytkach ceramicznych i gresowych o wymiarach do 30×30 cm na stabilnych podłożach.

Konstrukcja z PCV

Tworzywo sztuczne nie wchodzi w reakcję z klejami na bazie cementu, jest odporne na wilgoć i łatwe do czyszczenia. Materiał jest lżejszy od stali, co zmniejsza zmęczenie podczas dłuższych prac.

Zamknięty uchwyt

Zintegrowana rękojeść z PCV zapewnia pewny chwyt bez ryzyka obluźowania się elementów. Ergonomiczny kształt umożliwia równomierny docisk podczas rozprowadzania zaprawy na powierzchniach pionowych i poziomych.

Długość robocza 270 mm

Średni rozmiar pacy pozwala na efektywną pracę na powierzchniach o zróżnicowanej wielkości. Wymiar ten sprawdza się zarówno przy aplikacji kleju na ścianach, jak i przy układaniu płytek na podłogach w pomieszczeniach mieszkalnych.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SPK01-04
Materiał	Tworzywo sztuczne (PCV)
Długość części roboczej	270 mm
Wymiar zęba	4×4 mm
Typ uchwytu	Zamknięty, zintegrowany z tworzywa
Kod produktu	SPK01-04
Kod EAN	5902004757445

Zastosowanie

- Aplikacja cienkowarstwowych zapraw klejowych pod płytki ceramiczne
- Układanie gresu o wymiarach do 30×30 cm na ścianach i podłogach
- Montaż mozaiki ceramicznej i szklanej
- Rozprowadzanie kleju na małych i średnich powierzchniach w łazienkach i kuchniach
- Prace glazurnicze wymagające precyzyjnego dozowania warstwy kleju
- Wykończenia w pomieszczeniach mieszkalnych o standardowej wilgotności
- Naprawy i uzupełnienia okładzin ceramicznych

Dobór uzębienia do rodzaju płytek

Jak dobrać rozmiar zęba pacy

Uzębienie 4×4 mm stosuje się przy płytkach ceramicznych i gresowych o powierzchni do 900 cm² (np. 30×30 cm) na równych podłożach. Dla większych formatów (powyżej 30×30 cm) lub płytek o nierównym spodzie zaleca się pacy z zębem 6×6 mm lub większym. Przy mozaikach i małych płytkach można stosować uzębienie 3×3 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić się, że podłoże jest czyste, suche i zagruntowane zgodnie z zaleceniami producenta zaprawy. Klej nanosi się na podłoże przy użyciu gładkiej krawędzi pacy, a następnie rozprowadza zębatą stroną pod kątem około 60 stopni do powierzchni. Zachowanie stałego kąta nachylenia zapewnia jednolitą grubość warstwy.

Po zakończeniu pracy pacę należy niezwłocznie oczyścić z resztek zaprawy. Zaprawa cementowa po związaniu jest trudna do usunięcia, dlatego zaleca się płukanie narzędzia wodą bezpośrednio po użyciu. Tworzywo PCV można czyścić za pomocą szczotki z miękkim włosiem. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Kontrola zużycia narzędzia

Regularnie sprawdzaj stan zębów pacy. Zużyte lub uszkodzone ząbki nie zapewniają równomiernego rozprowadzenia kleju, co może prowadzić do pustych przestrzeni pod płytkami i obniżenia trwałości okładziny. Przy intensywnym użytkowaniu zaleca się wymianę pacy co 50–80 m² ułożonej powierzchni.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac glazurniczych warto rozważyć pacę z gładką krawędzią do wstępnego nanoszenia kleju, krzyżyki dystansowe do zachowania równych fug oraz gąbkę do czyszczenia świeżo ułożonych płytek. W przypadku układania większych formatów płytek przydatna będzie paca z uzębieniem 6×6 mm lub 8×8 mm.

...