

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polka-do-szafki-wysokiej-yt-08931-yt-08932-yato-p-15750.html>

PÓŁKA DO SZAFKI WYSOKIEJ YT-08931 YT-08932 YATO

Cena brutto	71,71 zł
Cena netto	58,30 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-08932
Kod producenta	YT-08932
Kod EAN	5906083049019
Producent	YATO

Opis produktu

Półka do Szafki Wysokiej YATO YT-08932

Dodatkowa półka warsztatowa kompatybilna z szafkami wysokimi i dwudrzwiowymi YATO. Element wyposażenia umożliwiający rozbudowę przestrzeni magazynowej w systemach szafek warsztatowych marki YATO.

Wymiary 656 × 426 × 22 mm

Kompatybilność YT-08931, YT-08932

Marka YATO

Model YT-08932

Charakterystyka półki warsztatowej YATO

Kompatybilność z szafkami YATO

Półka zaprojektowana do montażu w szafkach wysokich i dwudrzwiowych YATO o modelach YT-08931 oraz YT-08932. Wymiary zostały dostosowane do wewnętrznych gabarytów tych szafek, co zapewnia stabilne osadzenie bez luzów.

Powierzchnia użytkowa 656 × 426 mm

Wymiary robocze półki pozwalają na przechowywanie narzędzi ręcznych, pojemników z drobnymi częściami, puszek z farbami czy opakowań z chemią warsztatową. Grubość 22 mm zapewnia sztywność konstrukcji pod obciążeniem.

Konstrukcja stalowa

Wykonanie z blachy stalowej gwarantuje odporność na obciążenia typowe dla środowiska warsztatowego. Materiał wytrzymuje kontakt z olejami, rozpuszczalnikami i innymi substancjami stosowanymi w warsztacie.

Montaż na wspornikach

Półka mocowana jest na dedykowanych wspornikach wewnątrz szafki. System pozwala na regulację wysokości montażu w zależności od potrzeb i rodzaju przechowywanych przedmiotów.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-08932
Typ produktu	Półka do szafki warsztatowej
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	656 × 426 × 22 mm
Kompatybilność	Szafki wysokie i dwudrzwiowe YATO YT-08931, YT-08932
Materiał	Stal

Zastosowanie półki warsztatowej

- Organizacja narzędzi ręcznych w szafkach warsztatowych
- Przechowywanie pojemników z elementami złącznymi
- Magazynowanie chemii warsztatowej i środków konserwujących
- Segregacja akcesoriów i drobnych części zamiennych
- Rozbudowa przestrzeni w szafkach dwudrzwiowych YATO
- Dostosowanie wnętrza szafki do zmieniających się potrzeb

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej szafki warsztatowej. Półka pasuje wyłącznie do szafek wysokich i dwudrzwiowych YATO oznaczonych numerami YT-08931 oraz YT-08932. W przypadku innych modeli szafek wymiary mogą się różnić.

Montaż i użytkowanie

Półka montowana jest wewnątrz szafki na dedykowanych wspornikach lub prowadnicach, które mogą być elementem standardowego wyposażenia szafki lub dostępne jako oddzielne akcesoria. Wysokość montażu można dostosować do rodzaju przechowywanych przedmiotów.

Podczas rozmieszczania przedmiotów na półce należy zachować równomierne rozłożenie ciężaru. Cięższe elementy warto umieszczać bliżej środka półki, co zmniejsza naprężenia skrajnych punktów podparcia.

Powierzchnię półki można oczyścić za pomocą standardowych środków czyszczących stosowanych w warsztacie. Materiał jest odporny na kontakt z typowymi substancjami technicznymi.

Rozbudowa systemu szafek YATO

Oprócz dodatkowych półek, system szafek warsztatowych YATO można rozbudować o szuflady, uchwyty narzędziowe, panele perforowane i inne akcesoria organizacyjne. Modułowa budowa pozwala na dostosowanie wyposażenia do specyfiki wykonywanej pracy.