

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polmaski-filtrujace-jednorazowe-z-zaworem-ffp1pz-3-szt-yt-7488-yato-p-3853.html>

Półmaski filtrujące jednorazowe z zaworem FFP1/PZ, 3 szt. YT-7488 YATO

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 13,50 zł |
| Cena netto | 10,98 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | YT-7488 |
| Kod producenta | YT-7488 |
| Kod EAN | 5906083974885 |
| Producent | YATO |
| Jednostka | SZT |
| Zaworek | tak |
| Kategoria ochrony | P1 |

Opis produktu

Półmaski filtrujące jednorazowe FFP1 z zaworem YATO YT-7488

Jednorazowe półmaski ochronne klasy FFP1 z zaworem wydechowym marki YATO. Przeznaczone do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami oraz cząsteczkami stałymi i ciekłymi w środowisku pracy.

| |
|-------------------------|
| Klasa ochrony FFP1 |
| Zawór wydechowy Tak |
| Typ Jednorazowe |
| Ilość w zestawie 3 szt. |

Charakterystyka półmasek filtrujących FFP1

Klasa ochrony FFP1

Filtracja zatrzymuje minimum 80% cząstek o średnicy do 0,6 mikrometra. Skuteczność do 4-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS). Wystarczająca ochrona przy pracach z pyłami nietrującymi i nietoksycznymi.

Zawór wydechowy

Zmniejsza opór oddechowy podczas wydechu, co redukuje uczucie duszności przy dłuższym użytkowaniu. Ogranicza gromadzenie wilgoci i ciepła wewnątrz półmasksi, poprawiając komfort pracy w wyższych temperaturach.

Konstrukcja jednorazowa

Przeznaczone do użycia w trakcie jednej zmiany roboczej lub do momentu znacznego zanieczyszczenia. Po zakończeniu pracy półmaskę należy zutylizować. Brak konieczności czyszczenia i konserwacji.

Ergonomiczny kształt

Profil półmasksi dopasowuje się do konturu twarzy, zapewniając szczelność na krawędziach. Elastyczne taśmy mocujące umożliwiają regulację i stabilne osadzenie na głowie podczas ruchu.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Producent | YATO |
| Model | YT-7488 |
| Klasa ochrony | FFP1 (filtracja min. 80%) |
| Typ | Jednorazowe |
| Zawór wydechowy | Tak |
| Ilość w opakowaniu | 3 sztuki |
| Maksymalne stężenie | Do 4 x NDS |

Zastosowanie półmasek FFP1

- Prace porządkowe i sprzątanie przemysłowe
- Przemysł spożywczy – pakowanie, przetwórstwo
- Przemysł drzewny – cięcie, szlifowanie drewna
- Rolnictwo – praca z sianem, ziarnem, nawozami
- Przemysł kosmetyczny – mieszanie substancji proszkowych
- Archiwa i magazyny – kontakt z kurzem papierowym
- Prace remontowo-budowlane – wykańczanie, malowanie
- Ochrona przed pyłami nietrującymi w warunkach przemysłowych

Kiedy półmaska FFP1 jest wystarczająca?

Klasa FFP1 sprawdza się w środowiskach, gdzie stężenie pyłów nie przekracza 4-krotności NDS i nie występują substancje toksyczne, rakotwórcze ani włókna azbestowe. Do pracy z substancjami bardziej szkodliwymi wymagane są półmaski klasy FFP2 lub FFP3.

Użytkowanie i konserwacja

Przed założeniem półmaski należy sprawdzić, czy nie jest uszkodzona. Taśmy mocujące zakłada się na tył głowy i reguluje tak, aby półmaska przylegała szczelnie do twarzy bez nadmiernego ucisku. Metalowa klamra na górnej krawędzi pozwala na dopasowanie do kształtu nosa.

Półmaskę wymienia się po zakończeniu zmiany roboczej lub wcześniej, jeśli odczuwalny jest wzrost oporu oddechowego, wilgoć wewnątrz lub widoczne zanieczyszczenie. Nie należy używać ponownie po zdjęciu – konstrukcja jednorazowa nie zapewnia szczelności po wielokrotnym zakładaniu.

Zużyte półmaski należy zutylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów powstałych w środowisku pracy. W przypadku kontaktu z substancjami niebezpiecznymi mogą wymagać specjalnej utylizacji.

Przechowywanie

Nie używane półmaski przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Unikać kontaktu z chemikaliami i olejami, które mogą uszkodzić materiał filtracyjny.
