

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przepychacz-do-wc-100-p-49790.html>

## Przepychacz do WC (100)

Cena brutto	<b>6,19 zł</b>
Cena netto	<b>5,03 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G73165</b>
Kod producenta	<b>G73165</b>
Kod EAN	<b>5901477197185</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Przepychacz do WC G73165

Mechaniczne narzędzie sanitarne przeznaczone do udrażniania toalet i odpływów. Klasyczna konstrukcja z gumowym tłokiem i drewnianą rączką zapewnia skuteczne usuwanie zatorów bez użycia chemii.

Długość całkowita 46 cm

Średnica tłoka 14 cm

Materiał rączki Drewno

Materiał tłoka Guma

### Charakterystyka

#### Średnica tłoka 14 cm

Uniwersalny rozmiar dopasowany do standardowych misek ustępowych. Średnica zapewnia szczelne przyleganie do odpływu, co zwiększa efektywność przepychania i umożliwia wytworzenie odpowiedniego podciśnienia.

### Drewniana rączka 46 cm

Długość rączki pozwala na wygodną pracę bez nadmiernego pochylania się. Drewno zapewnia pewny chwyt, nie ślizga się w dłoni i jest odporne na wilgoć w środowisku łazienkowym.

### Gumowy tłok

Elastyczna guma tworzy szczelne połączenie z powierzchnią muszli, umożliwiając wytworzenie ciśnienia i podciśnienia. Materiał jest odporny na działanie wody i typowych środków czyszczących do toalet.

### Klasyczna konstrukcja

Sprawdzony mechanizm działania oparty na zasadzie wytwarzania ciśnienia hydraulicznego. Brak skomplikowanych elementów oznacza długą żywotność i brak konieczności konserwacji.

## Specyfikacja techniczna

Model	G73165
Typ	Przepychacz do WC
Długość całkowita	46 cm
Średnica przepychacza (część gumowa)	14 cm
Materiał uchwytu	Drewno
Materiał przepychacza	Guma
Przeznaczenie	Udrażnianie toalet i odpływów sanitarnych

## Zastosowanie

- Udrażnianie toalet w gospodarstwach domowych
- Usuwanie zatorów w obiektach użyteczności publicznej
- Przepychanie odpływów sanitarnych
- Interwencyjne usuwanie blokad w instalacjach
- Zastosowanie w hotelach i pensjonatach
- Użycie w obiektach biurowych
- Praca w łazienkach publicznych

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Sposób użycia**

Umieść tłok w otworze odpływowym muszli, upewniając się, że jest całkowicie pokryty wodą. Wykonaj kilka energicznych ruchów w górę i w dół, utrzymując szczelne przyleganie do powierzchni. Ciśnienie wytworzone przez ruch tłoka pomaga rozbić i przesunąć zator.

## **Przechowywanie**

Po użyciu przepłucz przepychacz czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia w przewiewnym miejscu. Drewniana rączka nie wymaga specjalnej konserwacji, ale należy unikać długotrwałego zanurzenia w wodzie. Gumowy tłok zachowuje elastyczność przy przechowywaniu w temperaturze pokojowej.

## **Kiedy stosować**

Przepychacz jest skuteczny przy zatorach organicznych i blokadach spowodowanych papierem toaletowym. W przypadku twardych przedmiotów lub głęboko osadzonych zatorów może być konieczne użycie spirali mechanicznej lub interwencja hydraulika.

## **Produkty powiązane**

Do kompleksowej obsługi instalacji sanitarnych: szczotki do WC, środki czyszczące do toalet, spirale hydrauliczne, rękawice ochronne, pojemniki na przepychacze.