

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przyssawka-akumulatorowa-wibracyjna-190mm-21v-kd11967-p-63769.html>



# PRZYSSAWKA AKUMULATOROWA WIBRACYJNA 190MM 21V KD11967

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>324,09 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>263,49 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>KD11967</b>          |
| Kod producenta   | <b>KD11967</b>          |
| Kod EAN          | <b>5903957013770</b>    |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>   |

## Opis produktu

### Przyssawka akumulatorowa wibracyjna 190mm — KD11967

KD11967 to akumulatorowa przyssawka wibracyjna z tarczą o średnicy 190 mm, przeznaczona do mocowania i przemieszczania płaskich, gładkich elementów bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej. Zasilanie bateryjne 21V zapewnia pełną mobilność w miejscach bez dostępu do gniazdka, a mechanizm wibracyjny wzmacnia przyczepność przyssawki do obrabianej powierzchni.

|                              |
|------------------------------|
| Średnica tarczy 190 mm       |
| Siła adsorpcji do 80 kg      |
| Napięcie akumulatora 21 V    |
| Pojemność akumulatora 2,5 Ah |

## Charakterystyka urządzenia

### Zasilanie akumulatorowe 21V / 2,5 Ah

Brak przewodu zasilającego umożliwia pracę w miejscach oddalonych od gniazdek elektrycznych — na budowie, w magazynie, w

terenie. Pojemność 2,5 Ah przekłada się na wydłużony czas pracy między ładowaniami. W zestawie znajdują się dwa akumulatory, co pozwala na ciągłą pracę: jeden pracuje, drugi się ładuje.

**Siła adsorpcji do 80 kg**

Wartość 80 kg oznacza maksymalne obciążenie, jakie przyssawka może utrzymać na gładkiej, nieprzepuszczalnej powierzchni (szkło, glazura, polerowany kamień, stal). Rzeczywista siła trzymania zależy od stanu powierzchni — obecność pyłu, oleju lub nierówności ją obniża. Przed podniesieniem ciężkiego elementu należy sprawdzić stabilność mocowania.

**Tarcza 190 mm z mechanizmem wibracyjnym**

Większa powierzchnia kontaktu (190 mm) zwiększa stabilność mocowania i rozkłada nacisk na szerszy obszar, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia delikatnych materiałów. Wibracje generowane przez urządzenie wspomagają uszczelnienie przyssawki względem powierzchni, poprawiając przyczepność w porównaniu z przyssawkami manualnymi.

**Walizka transportowa w zestawie**

Dedykowana walizka chroni urządzenie i akcesoria podczas transportu oraz przechowywania. Rozwiązanie przydatne szczególnie przy pracy na wielu obiektach — wszystkie elementy zestawu mają stałe miejsce, co ogranicza ryzyko zagubienia ładowarki lub akumulatora.

Specyfikacja techniczna

|                                |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                          | KD11967                                                                                    |
| Średnica tarczy                | 190 mm                                                                                     |
| Siła adsorpcji                 | do 80 kg                                                                                   |
| Napięcie nominalne akumulatora | 21 V                                                                                       |
| Pojemność akumulatora          | 2,5 Ah                                                                                     |
| Liczba akumulatorów w zestawie | 2 szt.                                                                                     |
| Napięcie ładowarki             | 230 V / 50 Hz                                                                              |
| Zawartość zestawu              | Przyssawka, 2x akumulator 2,5 Ah, ładowarka, walizka transportowa, instrukcja obsługi (PL) |
| Gwarancja                      | 12 miesięcy                                                                                |

Typowe zastosowania

- 
- Przenoszenie i układanie płyt szklanych oraz witryn
  - Montaż i demontaż płytek ceramicznych i kamiennych
  - Obsługa płyt granitowych i marmurowych podczas obróbki
  - Przenoszenie stalowych blach i paneli
  - Prace montażowe przy elewacjach wentylowanych
  - Obsługa luster i tafli szklanych w pracowniach szklarskich
  - Prace na budowie w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej

### **Kompatybilność powierzchni — co warto sprawdzić**

Przyssawka wibracyjna działa wyłącznie na powierzchniach gładkich i nieprzepuszczalnych — szkłe, polerowanym kamieniu, glazurze, lakierowanym metalu i podobnych materiałach. Nie nadaje się do powierzchni porowatych, chropowatych, mokrych lub pokrytych kurzem. Przed podniesieniem elementu należy upewnić się, że wskaźnik ciśnienia (jeśli wyposażony) potwierdza prawidłowe zamocowanie i sprawdzić stabilność mocowania ręcznie.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Przed każdym użyciem należy oczyścić zarówno przyssawkę, jak i powierzchnię roboczą z pyłu, tłuszczu i wilgoci — zanieczyszczenia zmniejszają siłę adsorpcji. Gumowy element uszczelniający przyssawki należy regularnie kontrolować pod kątem zużycia i pęknięć, ponieważ jego stan bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo pracy. Akumulatory przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia. Ładowarka 230V/50Hz jest standardowa — można ją podłączyć do typowego gniazdka sieciowego.