

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciarnica-listkowa-125-60-ssl-02-schmith-p-30102.html>



Ściernica listkowa-125 60 SSL-02 SCHMITH

Cena brutto	4,82 zł
Cena netto	3,92 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SSL-02
Kod producenta	SSL-02
Kod EAN	5902004705743
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Ściernica listkowa talerzowa 125 mm, granulacja 60 – SCHMITH SSL-02

Ściernica talerzowa z listkami z elektrokorundu ułożonymi wachlarzowato na korpusie z włókna szklanego. Konstrukcja zapewnia elastyczność pracy i efektywne szlifowanie różnych materiałów.

Średnica 125 mm
Granulacja 60
Otwór montażowy 22,2 mm
Nasyp Elektrokorund

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja listkowa

Listki (lamelki) z płótna ściernego ułożone wachlarzowato na korpusie z włókna szklanego. Przekładki z płótna między listkami zapewniają intensywność szlifowania stroną czołową i elastyczność przy pracy krawędzią.



Elektrokorund na spoiwie żywicznym

Nasyp z elektrokorundu połączony żywicą syntetyczną. Taka kombinacja jest przeznaczona do obróbki stali oraz metali kolorowych – ziarna nie wykruszają się przedwcześnie, a spoiwo odprowadza ciepło.

Granulacja 60

Średnia ziarnistość – uniwersalna do usuwania rdzy, farb, lakierów i szpachli. Pozostawia ślad widoczny, ale niezbyt głęboki. Odpowiednia do przygotowania powierzchni przed malowaniem lub dalszym wykańczaniem.

Mocowanie 22,2 mm

Standardowy otwór montażowy pasujący do szlifierek kątowych (□□□). Przed montażem należy sprawdzić średnicę wrzeciona w instrukcji szlifierki – większość modeli 115–125 mm używa właśnie tego rozmiaru.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SSL-02
Średnica	125 mm
Granulacja	60
Nasyp	Elektrokorund
Spoiwo	Żywica syntetyczna
Korpus	Włókno szklane
Otwór montażowy	22,2 mm
Jednostka sprzedaży	5 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	200 szt.
Kod EAN	5902004705743

Zastosowanie

- Szlifowanie i czyszczenie stali konstrukcyjnej i narzędziowej
- Usuwanie rdzy, zgorzeliny spawalniczej i nalotów z żeliwa
- Zdejmowanie farb, lakierów i powłok epoksydowych
- Wyrównywanie szpachli i mas szpachlowych przed malowaniem
- Obróbka aluminium i metali nieżelaznych (mosiądz, miedź)
- Szlifowanie drewna twardego i parkietu (wyrównywanie nierówności)
- Obróbka tworzyw sztucznych i laminatów
- Szlifowanie skóry technicznej

Dobór granulacji do zadania

Ściernice listkowe dostępne są w zakresie granulacji 40–120. Wybór zależy od materiału i efektu, jaki chcemy uzyskać:

Granulacja 40

Zgrubna – do usuwania grubych warstw materiału, spawów, rdzy strukturalnej. Pozostawia głębokie rysy.

Granulacja 60 (ten produkt)

Średnia – uniwersalna do czyszczenia, usuwania farb, lakierów, wyrównywania nierówności. Ślad szlifowania jest widoczny, ale umiarkowany.

Granulacja 80

Średnio-drobna – do wykańczania po zgrubnej obróbce, przygotowania powierzchni pod lakierowanie.

Granulacja 100-120

Drobna – do ostatecznego wygładzania, matowania powierzchni, usuwania drobnych rys. Pozostawia gładką powierzchnię.

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Przed montażem należy sprawdzić, czy średnica otworu montażowego (22,2 mm) odpowiada wrzecionu szlifierki. Ściernicy nie wolno używać, jeśli korpus jest uszkodzony lub pęknięty.

Podczas pracy należy stosować okulary ochronne, rękawice i ochronę słuchu. Nie należy wywierać nadmiernego nacisku – wachlarzowa konstrukcja listków działa efektywnie przy umiarkowanym dociskaniu. Zbyt duży nacisk skraca żywotność ściernicy i może prowadzić do przegrzania materiału.

Ściernica zużywa się stopniowo – listki skracają się, a ich liczba maleje. Wymienić ją należy, gdy średnica robocza zmniejszy się wyraźnie lub gdy szlifowanie staje się nieefektywne.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obróbki warto rozważyć zestaw ściernic listkowych w różnych granulacjach (40, 60, 80, 120) – pozwala to na stopniowe wykańczanie powierzchni od zgrubnego czyszczenia po wygładzanie. Do prac precyzyjnych przydatne mogą być

również tarcze fibrowe na podkładkach gumowych oraz szczotki druciane do czyszczenia spawów.