

Dane aktualne na dzień: 15-04-2026 21:59

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tacka-ociekowa-rozm-s-yg-04325-yato-p-8272.html>



TACKA OCIEKOWA ROZM. S YG-04325 YATO

Cena brutto	12,01 zł
Cena netto	9,76 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YG-04325
Kod producenta	YG-04325
Kod EAN	5906083006142
Producent	YATO
Jednostka	SZT

Opis produktu

Tacka ociekowa YATO YG-04325 do wurników do wody

Wymienne akcesoria do dystrybutorów wody YATO. Tacka ociekowa w rozmiarze S stanowi element systemu utrzymania czystości przy stanowiskach z wurnikami do wody.

Model YG-04325

Rozmiar S

Materiał korpusu Polipropylen

Wkładka Stal nierdzewna

Charakterystyka tacki ociekowej YATO

Uniwersalny system montażu

Tacka ociekowa współpracuje z wurnikami YATO YG-04301, YG-04310, YG-04315, YG-04318 oraz YG-04324. Uniwersalny mechanizm mocowania zapewnia kompatybilność z różnymi modelami dystrybutorów wody tej marki.

Korpus z polipropylenu

Czarny polipropylen charakteryzuje się odpornością na wilgoć, nie rdzewieje i nie wykazuje reakcji z substancjami spożywczymi. Materiał ten zachowuje stabilność wymiarową w kontakcie z wodą i łatwo usuwa się z niego zabrudzenia.

Wyjmowana wkładka stalowa

Wkładka wykonana ze stali nierdzewnej stanowi powierzchnię kontaktową dla naczyń i odcieku. Możliwość wyjęcia wkładki ułatwia opróżnianie tacki z zebranej wody oraz czyszczenie zarówno wkładki, jak i korpusu tacki.

Rozmiar S dla standardowych potrzeb

Kompaktowy rozmiar S dedykowany do wariantów o mniejszej wydajności i ograniczonej przestrzeni montażowej. Tacka zbiera odciek powstający podczas nalewania wody oraz krople z kranów dystrybutora.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	YG-04325
Rozmiar tacki	S
Materiał korpusu	Polipropylen (czarny)
Materiał wkładki	Stal nierdzewna
Typ wkładki	Wyjmowana
Kompatybilność	YG-04301, YG-04310, YG-04315, YG-04318, YG-04324
Producent	YATO

Zastosowanie tacki ociekowej

- Zbieranie odcieku wody przy nalewaniu z wanny
- Ochrona powierzchni roboczej przed zalewaniem
- Utrzymanie czystości w strefie dystrybutora wody
- Zapobieganie powstawaniu plam i osadów wokół wanny
- Instalacja w biurach przy stanowiskach z dystrybutorami
- Montaż w kuchniach zakładowych i pomieszczeniach socjalnych

Konserwacja i utrzymanie czystości

Regularne opróżnianie tacki zapobiega przepełnieniu i rozlaniu wody. Wyjmowaną wkładkę stalową można myć w zmywarce lub ręcznie. Korpus z polipropylenu czyści się wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Po umyciu należy osuszyć obie części przed ponownym złożeniem.

Produkty powiązane

Sprawdź kompatybilne warniki do wody YATO: modele YG-04301, YG-04310, YG-04315, YG-04318 oraz YG-04324. Dostępne są również inne akcesoria eksploatacyjne do dystrybutorów wody marki YATO.