

Dane aktualne na dzień: 28-05-2026 19:50

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-do-walka-25cm-6mm-09429-vorel-p-14453.html>



UCHWYT DO WAŁKA 25CM 6MM 09429 VOREL

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 3,85 zł |
| Cena netto | 3,13 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | 09429 |
| Kod producenta | 09429 |
| Kod EAN | 5906083094293 |
| Producent | Vorel |

Opis produktu

Uchwyt do wałka malarskiego 25 cm 6 mm Vorel 09429

Uchwyt do wałka malarskiego z tworzywa sztucznego przeznaczony do standardowych wkładów o średnicy trzpienia 6 mm. Konstrukcja o długości 25 cm zapewnia zasięg odpowiedni do malowania większych powierzchni ścian i sufitów.

Średnica trzpienia 6 mm

Szerokość wałka 25 cm

Materiał Tworzywo sztuczne

Waga 141 g

Charakterystyka uchwytu malarskiego

Standardowy trzpień 6 mm

Średnica 6 mm to uniwersalny standard w wałkach malarskich. Uchwyt współpracuje z większością dostępnych na rynku wkładów malarskich – zarówno z mikrofibry, pianki, jak i włosia. Przed zakupem wałka należy sprawdzić średnicę otworu montażowego.

Szerokość robocza 25 cm

Długość 250 mm pozwala na montaż wałków o szerokości do 25 cm. Ten rozmiar sprawdza się przy malowaniu ścian w pomieszczeniach mieszkalnych – zapewnia produktywność bez nadmiernego obciążenia nadgarstka podczas wielogodzinnej pracy.

Lekka konstrukcja z tworzywa

Waga 141 g zmniejsza zmęczenie przy długotrwałym malowaniu. Tworzywo sztuczne jest odporne na wilgoć i nie koroduje pod wpływem farb wodnych. Materiał nie wchłania barwników, co ułatwia czyszczenie po zakończeniu pracy.

Ergonomiczna rękojeść

Ukształtowanie uchwytu redukuje nacisk na dłoń podczas powtarzalnych ruchów malowania. Profil rękojeści zapewnia pewny chwyt także przy pracy w rękawicach ochronnych lub przy wilgotnych dłoniach.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------|-------------------|
| Model | 09429 |
| Marka | Vorel |
| Średnica trzpienia | 6 mm |
| Długość uchwytu | 250 mm |
| Materiał konstrukcji | Tworzywo sztuczne |
| Waga | 0,141 kg |
| Kod EAN | 5906083094293 |

Zastosowanie uchwytu malarskiego

- Malowanie ścian w pomieszczeniach mieszkalnych farbami emulsyjnymi
- Nakładanie farb akrylowych na powierzchnie betonowe i tynkowane
- Gruntowanie ścian przed malowaniem właściwym
- Malowanie sufitów z użyciem przedłużki teleskopowej
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym
- Odnowianie pomieszczeń biurowych i użyteczności publicznej
- Malowanie płyt gipsowo-kartonowych po szpachlowaniu
- Nakładanie farb lateksowych w kuchniach i łazienkach

Kompatybilność z wałkami malarskimi

Przed zakupem wkładu malarskiego należy sprawdzić średnicę otworu montażowego – musi wynosić 6 mm. Większość producentów podaje ten parametr w opisie produktu lub na opakowaniu. Wałki o innych średnicach trzpienia (np. 8 mm) nie będą pasować do tego uchwytu.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu malowania należy usunąć wałek z uchwytu i oczyścić trzpień z resztek farby. Farby wodne zmywa się wodą z dodatkiem detergentu, farby olejne wymagają rozpuszczalników. Dokładne czyszczenie zapobiega zaklejeniu mechanizmu obrotowego, który umożliwia swobodne toczenie wałka podczas malowania.

Uchwyt można przechowywać w pozycji wiszącej lub poziomej. Tworzywo sztuczne jest odporne na typowe warunki magazynowania w pomieszczeniach nieogrzewanych. Nie należy narażać uchwytu na długotrwałe działanie promieni UV, które mogą powodować kruchość materiału.

W przypadku intensywnego użytkowania profesjonalnego zaleca się okresową kontrolę stanu łożyskowania trzpienia. Zużyty mechanizm objawia się trudnościami w obracaniu wałka lub nadmiernym luzem osiowym.

Produkty powiązane

Do kompletu z uchwytem warto rozważyć: wkłady malarskie 25 cm o różnych grubościach włosia (w zależności od rodzaju farby i struktury powierzchni), kuwetę malarską dostosowaną do szerokości wałka, przedłużkę teleskopową do malowania sufitów oraz folię malarską do zabezpieczenia podłóg i mebli.