

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wirnik-do-szlifierki-mimosrodowej-125mm-300w-cg80809-8-geko-p-33161.html>



Wirnik do szlifierki mimośrodowej 125mm 300W CG80809-8 GEKO

Cena brutto	61,42 zł
Cena netto	49,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG80809-8
Kod producenta	CG80809-8
Kod EAN	5901477162428
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wirnik do szlifierki mimośrodowej 125mm 300W GEKO CG80809-8

Oryginalny wirnik zapasowy do szlifierek mimośrodowych GEKO o mocy 300W. Komponent przeznaczony do wymiany zużytego lub uszkodzonego elementu napędowego w urządzeniach z tarczą roboczą 125mm.

Średnica tarcz 125 mm
Moc urządzenia 300 W
Model CG80809-8
Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Kompatybilność z urządzeniem

Wirnik zaprojektowany specjalnie do szlifierek mimośrodowych GEKO o mocy 300W. Parametry mechaniczne i elektryczne dostosowane do współpracy z silnikiem o tej mocy, co zapewnia właściwe obroty i stabilność pracy.

Średnica robocza 125mm

Wymiar wirnika odpowiada standardowym tarczom szlifierskim 125mm. Taka średnica to najpopularniejszy format w szlifierkach do zastosowań warsztatowych i przemysłowych, zapewniający dobrą równowagę między powierzchnią obróbki a manewrowością.

Element wymienny

Wirnik to część eksploatacyjna, która podlega zużyciu podczas intensywnego użytkowania. Wymiana zużytego wirnika przywraca pełną sprawność szlifierki bez konieczności zakupu nowego urządzenia, co jest rozwiązaniem ekonomicznym przy naprawach.

Oryginalny komponent GEKO

Oryginalne części zamienne gwarantują pełną zgodność wymiarową i jakościową z urządzeniem. Wirnik spełnia specyfikacje producenta pod względem wyważenia, materiału i parametrów mechanicznych.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80809-8
Producent	GEKO
Typ urządzenia	Szlifierka mimośrodowa
Średnica	125 mm
Moc urządzenia	300 W
Typ komponentu	Wirnik (rotor)
Zastosowanie	Część zamienna

Kiedy wymienić wirnik w szlifierce

Wirnik wymaga wymiany w następujących sytuacjach:

- Utrata mocy szlifierki przy niezmiennym obciążeniu
- Nadmierne iskrzenie na szczotkach węglowych
- Nietypowe dźwięki podczas pracy urządzenia
- Wibracje niewystępujące wcześniej
- Uszkodzenie mechaniczne uzwojenia
- Przegrzewanie się silnika
- Nieregularne obroty tarcz szlifierskich

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model szlifierki na tabliczce znamionowej urządzenia. Wirnik CG80809-8 pasuje wyłącznie do szlifierek mimośrodowych GEKO 300W z tarczami 125mm. Niezgodność parametrów może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub

zagrożenia bezpieczeństwa.

Wymiana wirnika - podstawowe informacje

Wymianę wirnika należy przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu. Proces wymaga częściowego demontażu obudowy szlifierki oraz odłączenia szczotek węglowych. Wirnik jest osadzony na łożyskach, które również warto sprawdzić podczas wymiany. Po montażu nowego wirnika konieczne jest sprawdzenie poprawności działania urządzenia na biegu jałowym przed przystąpieniem do pracy.

Konserwacja i żywotność

Żywotność wirnika zależy od intensywności użytkowania i warunków pracy. Regularne czyszczenie kanałów wentylacyjnych, unikanie pracy w zapyłonym środowisku oraz stosowanie odpowiednich parametrów obróbki wydłuża okres eksploatacji komponentu. Przeciążanie szlifierki skraca żywotność zarówno wirnika, jak i całego układu napędowego.

Produkty powiązane

Podczas wymiany wirnika warto rozważyć wymianę również szczotek węglowych, sprawdzenie stanu łożysk oraz czyszczenie układu wentylacji. Kompletna konserwacja zapewnia długą i bezawaryjną pracę szlifierki.