

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladki-do-butow-elastyczne-lekkie-roz-39-yt-808701-yato-p-47318.html>

## WKŁADKI DO BUTÓW ELASTYCZNE LEKKIE ROZ. 39 YT-808701 Yato

Cena brutto	<b>7,93 zł</b>
Cena netto	<b>6,45 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-808701</b>
Kod producenta	<b>YT-808701</b>
Kod EAN	<b>5906083094316</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Wkładki do butów Yato YT-808701 rozmiar 39

Wkładki ortopedyczne z poliuretanu o strukturze popcornu, zaprojektowane do butów roboczych i codziennego użytku. Zapewniają amortyzację i dopasowanie do anatomii stopy dzięki zmiennej grubości profilu.

Rozmiar 39

Materiał Poliuretan

Grubość pięta 9 mm

Model YT-808701

### Charakterystyka wkładek ortopedycznych

#### Struktura popcornowa poliuretanu

Materiał o otwartej strukturze komórkowej zapewnia elastyczność i przewiewność. Poliuretan typu popcorn charakteryzuje się niską gęstością przy zachowaniu właściwości amortyzujących, co przekłada się na niższą masę wkładki i lepszą cyrkulację powietrza.

### Zmienna grubość profilu

Wkładka posiada zróżnicowaną grubość: 5 mm w przedniej części i pod śródstopiem, 9 mm pod piętą. Taki profil odpowiada naturalnym punktom obciążenia stopy i zapewnia odpowiednie wsparcie w strefach narażonych na największy nacisk podczas chodzenia.

### Możliwość dopasowania

Wkładki można docinać według linii rozmiaru lub indywidualnie dopasować do kształtu obuwia. Poliuretan łatwo poddaje się cięciu nożyczkami, co pozwala na precyzyjne dostosowanie do butów o niestandardowym kroju.

### Kompatybilność z obuwem Yato

Wkładki zaprojektowano z myślą o butach roboczych serii Yato PRIME, PACS, PAERIS i PUBS. Profil i wymiary odpowiadają wkładkom fabrycznym tych modeli, co umożliwi bezproblemową wymianę bez konieczności docinania.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Yato
Model	YT-808701
Rozmiar	39
Materiał	Poliuretan o strukturze popcornu
Grubość pod palcami	ok. 5 mm
Grubość pod śródstopiem	ok. 5 mm
Grubość pod piętą	ok. 9 mm
Możliwość docinania	Tak
Właściwości	Oddychające, amortyzujące, elastyczne

## Zastosowanie wkładek do butów

- Buty robocze Yato serii PRIME, PACS, PAERIS, PUBS
- Obuwie ochronne innych producentów (po dopasowaniu)
- Buty codzienne wymagające dodatkowej amortyzacji
- Obuwie sportowe do biegania i trekkingu
- Buty używane podczas długotrwałej pracy w pozycji stojącej
- Obuwie dla osób z obciążeniem stóp
- Buty turystyczne na dłuższe wyprawy
- Obuwie rekreacyjne do codziennego użytku

---

## Jak sprawdzić kompatybilność z butami

Wyjmij fabryczną wkładkę z buta i porównaj jej wymiary z wkładką Yato. Zwróć uwagę na długość, szerokość w najszerszym miejscu oraz kształt w okolicy palców. Jeśli wkładka Yato jest nieznacznie większa, można ją łatwo dociąć wzdłuż konturów starej wkładki.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Wkładki z poliuretanu wymagają regularnego przewietrzania. Po intensywnym użyciu zaleca się wyjęcie ich z butów i pozostawienie na kilka godzin w przewiewnym miejscu. Materiał o strukturze popcornu szybko oddaje wilgoć, co zapobiega rozwojowi bakterii.

W przypadku zabrudzenia wkładki można prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie należy używać wybielaczy ani suszyć w suszarce bębnowej. Po praniu wkładki powinny schnąć w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła.

Poliuretan z czasem traci właściwości amortyzujące. Zaleca się wymianę wkładek co 6-12 miesięcy w zależności od intensywności użytkowania. Oznaki zużycia to spłaszczenie materiału w strefach obciążenia, utrata elastyczności oraz widoczne odkształcenia.

### Produkty powiązane

Do wkładek Yato YT-808701 warto rozważyć zakup środków do pielęgnacji obuwia roboczego, skarpet termoaaktywnych oraz wkładek zapasowych w innych rozmiarach dla członków zespołu pracującego w tym samym obuwiu.