

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladki-do-butow-elastyczne-lekkie-roz-42-yt-808704-yato-p-47321.html>

## WKŁADKI DO BUTÓW ELASTYCZNE LEKKIE ROZ. 42 YT-808704 Yato

Cena brutto	<b>7,93 zł</b>
Cena netto	<b>6,45 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-808704</b>
Kod producenta	<b>YT-808704</b>
Kod EAN	<b>5906083094347</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Wkładki do butów Yato YT-808704 – elastyczne wkładki amortyzujące rozmiar 42

Wkładki ortopedyczne wykonane z poliuretanu o strukturze popcornu, zaprojektowane do butów roboczych i sportowych. Struktura z pęcherzykami powietrza zapewnia amortyzację wstrząsów i cyrkulację powietrza wewnątrz obuwia.

Rozmiar 42

Materiał Poliuretan (struktura popcornu)

Grubość pod piętą 9 mm

Model YT-808704

### Charakterystyka wkładek amortyzujących Yato

#### Struktura popcornowa z pęcherzykami powietrza

Poliuretan o strukturze popcornu zawiera liczne pęcherzyki powietrza, które absorbują uderzenia podczas chodzenia i biegania. Redukuje to obciążenie stawów kolanowych, biodrowych i kręgosłupa, co ma znaczenie podczas pracy na twardych powierzchniach lub długotrwałego stania.

### Oddychająca konstrukcja przeciwpotna

Otwarta struktura komórkowa materiału umożliwia cyrkulację powietrza między stopą a podeszwą buta. Zapobiega to nadmiernemu poceniu się stóp i powstawaniu przykrego zapachu, co zwiększa higienę podczas intensywnej pracy lub treningu.

### Elastyczność i dopasowanie do anatomii stopy

Elastyczny poliuretan przystosowuje się do indywidualnego kształtu stopy podczas ruchu. Materiał ugina się w miejscach największego nacisku, równomiernie rozkładając obciążenie na całą powierzchnię podeszwy, co zmniejsza ryzyko otarć i zmęczenia.

### Możliwość przycinania do rozmiaru

Wkładki można przyciąć zwykłymi nożyczkami według linii prowadzących lub konturu własnej wkładki. Umożliwia to dopasowanie do różnych modeli obuwia o tym samym rozmiarze, ale odmiennym kroju, bez konieczności zakupu dedykowanych wkładek.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Yato
Model	YT-808704
Rozmiar	42
Materiał	Poliuretan o strukturze popcornu
Grubość pod palcami	5 mm
Grubość pod śródstopiem	5 mm
Grubość pod piętą	9 mm
Kompatybilność	Buty Yato serii PRIME, PACS, PAERIS, PUBS oraz inne modele

## Zastosowanie wkładek ortopedycznych

- Buty robocze BHP – amortyzacja podczas pracy na betonowych posadzkach w halach produkcyjnych i magazynach
- Obuwie ochronne budowlane – redukcja wstrząsów przy chodzeniu po nierównościach terenu
- Buty sportowe treningowe – wsparcie stopy podczas biegania i ćwiczeń cardio
- Obuwie trekkingowe – zwiększenie komfortu podczas długich marszów z obciążeniem
- Buty codzienne – profilaktyka zmęczenia stóp przy długotrwałym staniu
- Obuwie dla pracowników gastronomii i handlu – komfort podczas całej zmiany roboczej
- Buty dla kurierów i dostawców – ochrona stawów przy intensywnym chodzeniu
- Obuwie dla osób z płaskostopem – dodatkowe wsparcie łuku podłużnego

### Jak dopasować wkładki do obuwia

Wyjmij fabryczną wkładkę z buta i połóż ją na wkładce Yato. Zaznacz ołówkiem kontur i przytnij nożyczkami wzdłuż linii. Sprawdź

---

dopasowanie, wkładając do buta – wkładka powinna leżeć płasko bez zaginania się przy brzegach. Jeśli but nie posiada wymowanej wkładki, użyj jej konturu jako szablonu lub przycinaj stopniowo, sprawdzając dopasowanie po każdym cięciu.

## Konserwacja i użytkowanie

---

Wkładki z poliuretanu można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie należy ich moczyć w wodzie ani prać w pralce, ponieważ nadmiar wilgoci może uszkodzić strukturę komórkową materiału. Po czyszczeniu pozostaw wkładki do wyschnięcia w przewiewnym miejscu z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Zaleca się wyjmowanie wkładek z butów po zakończeniu pracy lub treningu, aby umożliwić im przewietrzenie. Regularne czyszczenie co 2-3 tygodnie zapobiega gromadzeniu się bakterii i utrzymuje właściwości antybakteryjne materiału. Przy codziennym użytkowaniu wkładki zachowują właściwości amortyzujące przez 6-12 miesięcy, w zależności od intensywności eksploatacji.

### Kompatybilność z obuwem Yato

Wkładki YT-808704 zostały zaprojektowane do butów roboczych Yato z serii PRIME (półbuty i trzewiki), PACS (obuwie zimowe), PAERIS (buty letnie przewiewne) oraz PUBS (obuwie uniwersalne). Pasują również do większości standardowych modeli obuwia roboczego i sportowego w rozmiarze 42 innych producentów po ewentualnym przycięciu.

...