

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zawor-motylkowy-mausera-ibc-gw-s75x6-gz-s60x6-g70199-geko-p-64036.html>



# Zawór motylkowy mausera IBC GW-S75x6 / GZ-S60x6 G70199 GEKO

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 40,98 zł         |
| Cena netto       | 33,32 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | G70199           |
| Kod producenta   | G70199           |
| Kod EAN          | 5903418301019    |
| Producent        | Narzędzia GEKO   |

## Opis produktu

### Zawór motylkowy IBC GW-S75x6 / GZ-S60x6 – GEKO G70199

Ręczny zawór motylkowy przeznaczony do zbiorników IBC typu Mauser wyposażonych w wylot z gwintem wewnętrznym S75x6. Umożliwia kontrolę przepływu cieczy oraz podłączenie akcesoriów w standardzie S60x6 — powszechnym w osprzęcie do zbiorników IBC. Wykonany z tworzywa PP/PE odpornego na działanie chemikaliów i promieniowania UV.

|                                       |
|---------------------------------------|
| Gwint wejściowy S75x6 wewnętrzny (GW) |
| Gwint wyjściowy S60x6 zewnętrzny (GZ) |
| Długość całkowita 13 cm               |
| Materiał PP/PE                        |

## Charakterystyka produktu

**Redukcja gwintów S75x6 → S60x6**

Zawór łączy dwa różne standardy gwintów: wejście S75x6 pasuje do dużego wyloty zbiorników Mauser i zbiorników przemysłowych, natomiast wyjście S60x6 to popularny standard, do którego dostępna jest szeroka gama akcesoriów — szybkozłączka, krany, redukcje

i węże. Takie połączenie eliminuje konieczność stosowania dodatkowych adapterów.

Dźwignia motylkowa

Ergonomiczny uchwyt w kształcie motylka pozwala na otwieranie i zamykanie zaworu jedną ręką, również w rękawicach roboczych. Dźwignia obraca się o 90°, co daje wyraźny sygnał wizualny o stanie zaworu — otwartym lub zamkniętym — bez konieczności sprawdzania przepływu.

Wbudowana uszczelka i folia ochronna

Zawór dostarczany jest z fabrycznie zamontowaną uszczelką oraz folią zabezpieczającą gwint wyjściowy. Folia chroni gwint przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu i magazynowania. Uszczelka zapewnia szczelność połączenia już przy pierwszym montażu bez potrzeby stosowania dodatkowych materiałów uszczelniających.

Tworzywo PP/PE odporne na chemikalia i UV

Polipropylen i polietylen należą do tworzyw o dobrej odporności chemicznej — wytrzymują kontakt z rozcieńczonymi kwasami, zasadami, nawozami, olejami mineralnymi oraz wieloma rozpuszczalnikami organicznymi. Odporność na promieniowanie UV pozwala na użytkowanie na zewnątrz bez ryzyka przyspieszonej degradacji materiału.

Zawartość zestawu

Zawór motylkowy GW-S75x6 / GZ-S60x6 z wbudowaną uszczelką, fabryczna zaślepka (czarna) zabezpieczająca wyjście S60x6 oraz folia ochronna na gwint wyjściowy.

Specyfikacja techniczna

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Model             | GEKO G70199           |
| Typ zaworu        | Motylkowy, ręczny     |
| Gwint wejściowy   | S75x6 wewnętrzny (GW) |
| Gwint wyjściowy   | S60x6 zewnętrzny (GZ) |
| Długość całkowita | 13 cm                 |
| Materiał          | PP/PE                 |

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Odporność materiału         | Chemikalia, promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne |
| Typ dźwigni                 | Motylkowa, ergonomiczna                                      |
| Kolor                       | Biało-niebieski z czarną zaślepką                            |
| Uszczelka                   | Wbudowana, fabryczna                                         |
| Zabezpieczenie transportowe | Folia ochronna na gwint, zaślepka wyjścia                    |

## Zastosowanie

Zawór przeznaczony do zbiorników IBC wyposażonych w wylot z gwintem S75x6 — standard stosowany przede wszystkim w zbiornikach Mauser oraz w rekondycjonowanych i przemysłowych zbiornikach IBC. Przed montażem należy sprawdzić oznaczenie gwintu na wylocie zbiornika.

- Zbiorniki IBC Mauser z wylotem S75x6
- Rekondycjonowane zbiorniki IBC z dużym wylotem
- Przemysłowe zbiorniki IBC do chemikaliów i płynów technicznych
- Zbiorniki AGRO do nawozów płynnych i środków ochrony roślin
- Magazynowanie i dystrybucja olejów mineralnych i smarów
- Systemy dystrybucji wody technicznej i deszczowej
- Instalacje tymczasowe wymagające szybkiego montażu i demontażu zaworu

### Jak sprawdzić kompatybilność ze zbiornikiem

Standard gwintu S75x6 oznacza gwint o średnicy nominalnej 75 mm i skoku 6 mm. Informacja o typie gwintu wyloty znajduje się zazwyczaj na tabliczce znamionowej zbiornika lub w dokumentacji producenta. Zbiorniki Mauser w wersji standardowej są wyposażone właśnie w ten standard. Jeśli zbiornik posiada wylot S60x6, wymagany jest inny zawór (GW-S60x6).

## Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy usunąć folię ochronną z gwintu wyjściowego. Zawór montuje się ręcznie — gwint S75x6 wkręca się w wylot zbiornika do oporu, bez użycia narzędzi. Dźwignię należy obracać płynnie; gwałtowne przestawienie może powodować uderzenie hydrauliczne przy zbiornikach pod ciśnieniem. Po zakończeniu użytkowania zaleca się przepłukanie zaworu czystą wodą, jeśli był stosowany do mediów agresywnych chemicznie. Tworzywo PP/PE nie wymaga smarowania elementów ruchomych.

### Produkty powiązane

Do zaworu pasują akcesoria z gwintem S60x6: węże z końcówką S60x6, szybkozłącza IBC S60x6, redukcje S60x6 na standardowe połączenia calowe oraz zaślepki S60x6 do zabezpieczenia wyjścia podczas magazynowania.