

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-grzebieni-do-plytek-280x115mm-g02288-geko-p-64044.html>

## Zestaw grzebieni do płytek 280x115mm G02288 GEKO

Cena brutto	<b>160,59 zł</b>
Cena netto	<b>130,56 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G02288</b>
Kod producenta	<b>G02288</b>
Kod EAN	<b>5901477199509</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Zestaw grzebieni do płytek 280x115mm – GEKO G02288

Kompletny zestaw sześciu wymiennych grzebieni glazurniczych ze stali nierdzewnej z uchwytem na szybkozłączce i skrzynką transportową. Przeznaczony do profesjonalnej aplikacji kleju pod płytki ceramiczne, gresowe i kamień naturalny.

Wymiary pacy 280 x 115 mm

Liczba grzebieni 6 szt.

Materiał Stal nierdzewna

Mocowanie System szybkozłączki

### Charakterystyka zestawu

#### Stal nierdzewna

Grzebień wykonane ze stali nierdzewnej zachowują sztywność zębów nawet po długotrwałym kontakcie z klejem i wodą. Materiał nie koroduje i nie odkształca się, co przekłada się na powtarzalną głębokość bruzd i równomierne nanoszenie kleju przez cały okres użytkowania.

### System szybkozłączki

Wymiana grzebienia odbywa się bez użycia narzędzi – wystarczy zwolnić zacisk i wsunąć kolejną końcówkę. Rozwiązanie skraca czas przestoju przy zmianie rodzaju uzębienia, np. przy przejściu z płytek małowymiarowych na duże płyty.

### Przestawny uchwyt na szynie

Uchwyt przesuwa się wzdłuż szyny i blokuje w wybranej pozycji. Umożliwia dopasowanie punktu trzymania do rozmiaru płytki i sposobu pracy, a także przestawienie narzędzia pod osoby lewo- i praworęczne bez konieczności zakupu oddzielnej wersji.

### Skrzynka transportowa z odpływem

Dedykowane opakowanie o wymiarach 30,5 x 13,5 x 15,5 cm mieści wszystkie grzebienie i uchwyt. Otwory odpływowe w dnie skrzynki umożliwiają mycie grzebieni bezpośrednio w pojemniku – woda swobodnie odpływa, a narzędzia szybciej wysychają.

## Specyfikacja techniczna

Model	G02288
Wymiary pacy	280 x 115 mm
Materiał grzebieni	Stal nierdzewna
Typ mocowania	System szybkozłączki (bez narzędzi)
Liczba grzebieni w zestawie	6 szt.
Typy zębów	Kwadratowy 6 mm, kwadratowy 8 mm, kwadratowy 10 mm, kwadratowy 12 mm, półokrągły 10x20 mm, tiger (do klejów rozplwających)
Wymiary skrzynki transportowej	30,5 x 13,5 x 15,5 cm
Otwory odpływowe w skrzynce	Tak
Rączka przestawna	Tak (regulacja na szynie)
Dostosowanie dla prawo/leworęcznych	Tak

## Dobór grzebienia do zastosowania

### Jak dobrać rodzaj uzębienia?

Głębokość zęba powinna odpowiadać grubości warstwy kleju wymaganej przez producenta płytki. Zęby kwadratowe 6-8 mm stosuje się przy płytkach małowymiarowych i gładkim podłożu. Zęby 10-12 mm zapewniają grubszą warstwę kleju pod ciężkie płyty i grę

---

techniczny. Ząb półokrągły 10x20 mm nadaje się do podłoży wymagających elastycznego kleju. Ząb tiger przeznaczony jest do klejów rozplwanych (C2TE), które samoczynnie wypełniają przestrzeń pod płytką – jego geometria ogranicza nadmierne zużycie masy klejowej.

## Typowe zastosowania

---

- Układanie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach
- Montaż gresu technicznego i wielkoformatowego
- Przyklejanie kamienia naturalnego i konglomeratów
- Prace glazurnicze z klejami elastycznymi i rozplwymi
- Renowacja łazienek i kuchni – różne formaty płytek w jednym projekcie
- Prace na budowie wymagające częstej zmiany rodzaju uzębienia
- Użytkowanie przez glazurników lewo- i praworęcznych bez modyfikacji narzędzia

## Użytkowanie i konserwacja

---

Po zakończeniu pracy należy odpiąć grzebień z uchwytu i umyć oba elementy wodą przed związaniem kleju. Grzebień można myć bezpośrednio w skrzynce transportowej – otwory odpływowe odprowadzają wodę, skracając czas suszenia. Zaschniętą resztkę kleju usuwa się mechanicznie lub przy użyciu środka do rozpuszczania cementu, jednak regularne mycie po każdym użyciu eliminuje potrzebę takiego czyszczenia. Uchwyt należy okresowo sprawdzać pod kątem luzu na szynie i dokręcać element blokujący, jeśli jest taka potrzeba.